PRODUKTINFORMATION

ULTRATECH

FCP200x50-Ø20

EAN 4031582445169



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Ultratech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	800 kg
Belastning ved 6 km/t	640 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	1,3 kg

HJUL


Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Ultratech polyurethan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

ULTRATECH

FCP200x50-Ø20

EAN 4031582445169

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ULTRATECH

FCP200x50-D20

EAN 4031582445169



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH