INFORMACIÓ DE PRODUCTE

NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	700 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	840 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1400 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,67 kg

RODA

Material corporal	Indefinició
Material de la banda de rodadura	Polipropilè, suau
Diametralització	78 mm
Banda de rodadura ample	78 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Rodament de boles diàmetre	47 mm
Rodament de bolesamplada	16 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH


RK.ETP078x78-Ø47x16


EAN 4031582330069

Número de comanda 00832672

Plànols del producte







© Copyright 2026 TENTE International GmbH