

ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Numéro de commande 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Pneu élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Trou de forage, non usiné
Couleur Roue	Noir de jais (similaire à RAL9005)
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	75 mm
Diamètre du trou de l'Axe	100 mm
Longueur de moyeu	75 mm
Largeur du corps	75 mm
Dureté du Bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	500 kg
Statique Capacité de charge	1000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids global	2,306 kg

ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Numéro de commande 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

