

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	280 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	280 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	82 mm
Общая ширина	70 mm
Общий вес	0,7 kg

КРОНШТЕЙН

Цвет	белый
Офсет (Смещение)	36 mm
Радиус поворота	61 mm
Поворотное соединение	122 mm
Диаметр купола	70 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо	черный
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	25 mm
Ширина тела	25 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	73 mm
Ширина пластины	73 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	58 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	58 mm
Диаметр отверстия пластины	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205

Номер заказа 00062068
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

