

AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila twin
Typ	Otočné Kolečko s Brzda kola
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	70 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	69 mm
Stavební výška	57 mm
Celková hmotnost	0,36 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	25 mm
Poloměr otáčení	53 mm
Průměr otáčení	155 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva kola	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Šířka středu kola	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Čtvercová deska
Délka plotny	60 mm
Šířka plotny	60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	38 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	48 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	38 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	48 mm
Průměr otvoru plotny	6,3 mm

AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837

Objednáací číslo 00031002
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

