



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

#### ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ ○ |

#### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Delta                                          |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання          |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 500 kg                                         |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 400 kg                                         |
| Електропровідність                 | Ні                                             |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                             |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1000 kg                                        |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                         |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                          |
| Загальна висота                    | 178 mm                                         |
| Загальна ширина                    | 94 mm                                          |
| Загальна вага                      | 2,78 kg                                        |

#### КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, важкий           |
| Вила Форма          | Широка Підсилений               |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір               | Пасивований блакитним           |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm                           |
| Радіус повороту     | 117,5 mm                        |
| Поворотне з'єднання | 235 mm                          |
| Діаметр ковпачка    | 94 mm                           |

#### КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Tread profile           | опуклий                         |
| Матеріал тіла           | Алюміній                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий            |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою              |
| Колір Колесо            | медово-жовтий (RAL1005)         |
| Захист різьби           | Без різьби                      |
| Діаметр                 | 125 mm                          |
| Протектор               | 50 mm                           |
| Ширина тіла             | 50 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                 |

#### ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 105 mm              |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# DELTA

3641ITP125P63 cv

EAN 4031582366358

Номер замовлення 00837547

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

