

## LINEA CLINIC

5944UAC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382860



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Termék neve                       | Linea clinic                                |
| Ház típusa                        | Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel |
| Standard                          | hasonló EN12531- Kórházi ágygörgők          |
| Teherbírási 3 km/h-nál            | 150 kg                                      |
| Teherbírási 4 km/h-nál            | 150 kg                                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                                         |
| Rozsdamentes                      | Igen                                        |
| Statikus teherbírási              | 300 kg                                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                                       |
| Összsúly                          | 1,16 kg                                     |
| Teljes szélesség                  | 71 mm                                       |
| Tanúsítvány                       | TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött       |

## VÁZ

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| A ház anyaga | Poliamid                                 |
| Villa alakja | Ikerkeres villa                          |
| Forgócsapág  | Precíziós golyóscsapág                   |
| Ellensúlyoz  | 47,5 mm                                  |
| Körbeforgás  | 254 mm                                   |
| Tippek       | Polietilén villaszerkezet kábelterelővel |

## KERÉK

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                             |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán              |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág, rozsdamentes |
| Szállvédők                   | Futófelület védelemmel               |
| Átmérő                       | 150 mm                               |
| Futófelület szélessége       | 15 mm                                |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                           |

## SZERELVÉNY

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió                                           |
| Csavar átmérője   | 32 mm                                                                                |
| Csavar hossza     | 50 mm                                                                                |
| Tippek            | A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell |

Deutscher  
Designer  
ClubIF Design  
AwardInterzum  
Award

# LINEA CLINIC

5944UAC150R36-32S30 CC R9002


EAN 4031582382860



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Termékrajzok

---



Deutscher  
Designer  
Club



product  
design  
award

IF Design  
Award



Interzum  
Award