

# AGILA

2470DIK125R47-21,5-24

EAN 4031582328363

Número de comanda 00029705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Agila                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                 |
| Alçada total               | 163 mm                |
| Pes total                  | 1,144 kg              |

## RODA

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material corporal                   | Acero de huellas                |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing                          | Rodament de boles cònic         |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles          |
| Diametralització                    | 125 mm                          |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                           |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                      |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Desplaçament         | 41 mm               |
| Scio de giro         | 103,5 mm            |
| Sterferencia de giro | 207 mm              |

## FITACIÓ

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipus de Fitting           | Expansió sintètica, placa  |
| Fixació expansiva(Minimum) | 21,5 mm  |
| Fixació expansivamàxim)    | 24 mm  |
| Col·lecció                 | Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. |

# AGILA

2470DIK125R47-21,5-24

EAN 4031582328363

Número de comanda 00029705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

