

PURETECH AIR

PPR400X100-Ø10 HL129 2PLY WITH AXLE

EAN 4031582461398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Pneumatique, profil ligné
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	100 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	129 mm
Dureté du bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech air
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg
Poids	2,035 kg

PURETECH AIR

PPR400X100-Ø10 HL129 2PLY WITH AXLE

EAN 4031582461398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

