

# PURETECH AIR

PPR400X100-Ø110 HL129 2PLY WITH AXLE

EAN 4031582461398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
	souple
Bandage	Pneumatique, profil ligné
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	100 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	129 mm
Dureté du bandage (A)	55 Shore A

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg
Poids	2,035 kg

# PURETECH AIR

PPR400X100-Ø10 HL129 2PLY WITH AXLE

EAN 4031582461398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

