

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Glide
Tipus	Solución personalizada
Tracidad de carga a 3 km/h	30 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	33 mm
Àmplia general	50 mm
Pes total	0,06 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Polipropilè
Forquilla Forma	Directe
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Dome Dictel	38 mm
Col·lecció Màgia	50 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606

Número de comanda 00072176

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

