

# PURETECH AIR

PPO400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582410877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Pneumatique, profil ligné
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	100 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	74 mm

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	140 kg
Capacité de charge statique	280 kg

# PURETECH AIR

PPO400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582410877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

