INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DURATECH

RK.TOP080x70-Ø47x14

EAN 4031582443103



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Sin definir
Material de la banda de rodadura	Polipropileno, blando
Diámetro	80 mm
Ancho de Banda de rodadura	70 mm
Diámetro del Rodamiento de bolas	47 mm
Ancho del Rodamiento de bolas	14 mm

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●●
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●●
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Tipo	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	650 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1300 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0.25 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

RK.TOP080x70-Ø47x14

EAN 4031582443103

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto



