

# DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Número de encomenda 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, muito pesada          |
| Material do piso da roda   | Duplo flangeado com faixas       |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 50 mm                            |
| Largura do Piso            | 26 mm                            |
| Diâmetro do furo do eixo   | 15 mm                            |
| Comprimento do cubo        | 32 mm                            |
| Dureza do Piso (D)         | 75 Shore D                       |

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ● |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome do produto                   | Duratech plus                    |
| Tipo de alojamento                | Roda                             |
| Padrão                            | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 240 kg                           |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 200 kg                           |
| Capacidade de carga estática      | 480 kg                           |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C                           |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                            |

# DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Número de encomenda 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

