

## PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Номер заказа 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Тип корпуса	Колесо
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	80 kg
Грузоподъемность статическая	160 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,43 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	32 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	36,5 mm
Твердость Протектор (A)	75 Береговая A

# PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Номер заказа 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

