

ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	205 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	410 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	240 mm
Общо тегло	2.87 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Неръждаемост стомана
Изместване	55 mm
Радиус на завъртане	155 mm
Интерференция при завъртане	310 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Ролков лагер, Неръждаемост
Ос	Завинтен с гайка
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг А

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566

Номер на поръчката 00039980

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

