

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	440 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	190 mm
Kopējais platums	128 mm
Kopējais svars	11,85 kg

KRONŠTEINIS

Ofsets	33 mm
Pagriezienu rādiuss	100 mm
Grozāms savienojums	200 mm
Kupola diametrs	128 mm

RITENIS

Gūltnis	Mozzo non lavorato
Diametrs	125 mm
Protektora platums	35 mm
Korpusa platums	35 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	145 mm
Plāksnes platums	145 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Pasūtījuma numurs 00800110
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

