

ICS

5320XSX125R05-18X62 M8/19 ~7001

EAN 4031582309843



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	ICS
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	162 mm
Celková šířka	52 mm
Celková hmotnost	0,683 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknutý, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	91 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Úzké
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva	Stříbrně šedá (podobný RAL7001)
Offset	37 mm
Radius otočení	99,5 mm
Otočné rušení	199 mm
Průměr otočné kamery	52 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice	18 mm
Délka Matice	62 mm
Poloha Matice	19 mm
Množství montážních otvorů pro Matice	2

Ocenění IF
Design
Award

ICS


5320XSX125R05-18X62 M8/19 ~7001

EAN 4031582309843



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění IF
Design
Award