


## E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                                     |                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Termék neve                                         | E-Drive ultimate                                                         |
| Ház típusa                                          | Meghajtó egység                                                          |
| Elektromosan vezető                                 | Nem                                                                      |
| Rozsdamentes                                        | Nem                                                                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális)                   | 5 °C                                                                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális)                   | 40 °C                                                                    |
| Teljes szélesség                                    | 190 mm                                                                   |
| Összsúly                                            | 8,23 kg                                                                  |
| Hossz                                               | Max. 315 mm (vészhelyzeti kioldás működtetve)                            |
| Keréktátmérő                                        | 125 mm, kopási határérték 115 mm                                         |
| Kerék futófelülete                                  | Tömör gumi , nyomot nem hagyó, Shore A 63                                |
| Kerékszélesség                                      | 35 mm                                                                    |
| Szélesség                                           | 178 mm                                                                   |
| Maximális nyomóerő                                  | 32                                                                       |
| Maximális emelési erő / érintkezési nyomóerő        | 400                                                                      |
| Magasság kiindulási helyzetben                      | 140 mm                                                                   |
| Telepítési magasság                                 | 170 mm                                                                   |
| Vészhelyzeti kioldás                                | Mechanikus                                                               |
| Védelem típusa                                      | IPX4 (fröccsenő víz minden oldalról, minden dugó csatlakoztatva)         |
| Megengedett környezeti hőmérséklet                  | Üzemi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között, páratartalom 90%, nem kondenzáló |
| Súly                                                | 8 kg                                                                     |
| Maximális sebesség                                  | 4 km/h                                                                   |
| Tengelytávolság                                     | 30 mm                                                                    |
| Földelési egyenetlenség (minimális)                 | -15 mm                                                                   |
| Földelési egyenetlenség (maximális)                 | 15 mm                                                                    |
| Megengedett tárolási hőmérséklet -10 °C (minimális) |                                                                          |
| Megengedett tárolási hőmérséklet 45 °C (maximális)  |                                                                          |

# E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Rendelési szám 00066143

**VÁZ**

|              |                |
|--------------|----------------|
| A ház anyaga | Elektromos     |
| Villa alakja | Meghajtás      |
| Szín         | Kék passzívált |

**KERÉK**

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                                     |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapággy                     | Peremes kerék                                |
| Kerék színe                  | Ezüstszürke (RAL7001)                        |
| Átmérő                       | 125 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 40 mm                                        |
| Test szélessége              | 40 mm                                        |
| A futófelület keménysége (A) | 63 Shore A                                   |

**SZERELVÉNY**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
|-------------------|--------------------------|



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Rendelési szám 00066143

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

