

# ALPHA STAINLESS

8477IDG100P30-13

EAN 4031582433005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ●

## 핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	80 kg
스테인리스	✓
정지 중 하중용량	160 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	250 °C
총높이	128 mm
전체 체중	0.791 kg

## 휠

차체 재질	알루미늄
	부드러운
트레드 재질	댐핑, 내열성
베어링	건식 베어링 부시
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	35 mm
트레드의 경도(A)	75 Shore A

## 하우징

재료	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	41 mm
회전 반경	91 mm
회전 간섭	182 mm

## 피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm

# ALPHA STAINLESS

8477IDG100P30-13

EAN 4031582433005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

8470U00100P30-φ11

