

PURETECH

PIP150x32-Ø8

EAN 4031582356694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Puretech
Tip	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	80 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,43 kg

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, fără marcaj
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	32 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	36,5 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	75 Pe malul A

PURETECH

PIP150x32-Ø8

EAN 4031582356694

Numărul de comandă 00038560
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

