

ELASTECH

UFR 125X40-Ø12

EAN 4031582324662

Numărul de comandă 00031363



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
	moale
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu role
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	40 mm
Diametrul găurii Axă	12 mm
Lungime butuc	44,2 mm
Lățimea corpului	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	63 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	250 kg
Capacitate de încărcare statică	500 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,42 kg

ELASTECH

UFR 125X40-Ø12

EAN 4031582324662

Numărul de comandă 00031363



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

