

KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526
Bestelnummer 00863174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Wielen met Richtingslot
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	2160 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1800 kg
Statisch draagvermogen	3600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	305 mm
Totale breedte	140 mm
Totaal gewicht	15,874 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Rollager
Kleur	Zink-ijzer (transparant)
Offset	65 mm
Zwenk radius	195 mm
Draaicirkel	390 mm
	✓
Diameter koepel	140 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	175 mm
Breedte plaat	140 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	140 mm
Diameter plaatgat	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526
Bestelnummer 00863174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

