

## AGILA TWIN

2977PJO075P50

EAN 4031582302929



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | Agila twin                                  |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 100 kg                                      |
| Электропроводящий                     | Нет                                         |
| Нержавеющая сталь                     | Нет                                         |
| Грузоподъемность статическая          | 200 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -20 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C                                       |
| Общая высота                          | 102 mm                                      |
| Общая ширина                          | 71 mm                                       |
| Общий вес                             | 0,7 kg                                      |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, средний      |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом           |
| Цвет                  | Пассивированный голубым     |
| Офсет (Смещение)      | 31,3 mm                     |
| Радиус поворота       | 99 mm                       |
| Поворотное соединение | 198 mm                      |
| Диаметр купола        | 65 mm                       |

## КОЛЕСО

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен               |
| Материал протектора     | Термопластичная резина     |
| Подшипник               | Подшипник скольжения       |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы          |
| Диаметр                 | 75 mm                      |
| Ширина Протектор        | 25 mm                      |
| Ширина тела             | 25 mm                      |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A             |

## ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 77 mm                  |
| Ширина пластины                             | 67 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 46,5 mm                |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 51,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 56 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 61,5 mm                |
| Диаметр отверстия пластины                  | 8,5 mm                 |

# AGILA TWIN

2977PJO075P50

EAN 4031582302929

Номер заказа 00005376  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

