

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075
订单号 00021141

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Compacta
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	40 kg
静态载重	80 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	48.5 mm
总宽度	20 mm
总重量	0.063 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	45 mm
胎面宽度	18 mm
轮体宽度	18 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	钢板, 中号
支架形状	角
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	20 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	67 mm
上板宽	24 mm
上板孔长度 (最大)	54 mm
上板孔宽度 (最大)	54 mm
上板孔直径	5.3 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075
订单号 00021141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

