

S70-10X15 / 10 DRILLED STEM

EAN 4031582411904



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Accesorio
Tipo de carcasa	Accesorio
Capacidad de carga a 3 km/h	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg
Altura total	6 mm
Peso total	0,025 kg

AJUSTE

Tipo de ajuste	Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior
Longitud de la Espiga	15 mm