

# ALPHA

3478PVR160P63

EAN 4031582306811

Numărul de comandă 00000795



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha                             |
| Tip                               | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 135 kg                            |
| Capacitate de încărcare statică   | 270 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 200 mm                            |
| Lățime totală                     | 115 mm                            |
| Greutate totală                   | 1,614 kg                          |

## ROATĂ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, negru        |
| Lagăr                                   | Rulment cu role             |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Negru grafit (RAL9011)      |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 160 mm                      |
| Benză de rulare                         | 40 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 40 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A               |

## FURCA

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Material   | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă | Larg                |
| Culoare    | Pasivat în albastru |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 115 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ALPHA

3478PVR160P63

EAN 4031582306811

Numărul de comandă 00000795



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

