

COMPACTA

1430PVH050P60-67X48

EAN 3700001796731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Compacta
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	40 kg
Statiskā krāvnese	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	65 mm
Kopējais svars	0,143 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protectora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	50 mm
Protectora platums	21 mm
Protectora cietība (A)	85 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, gaiša
Dakšas forma	Plaša
Grozāmais gūltnis	Vienas bumbas sacensības
Ofsets	25 mm
Pagrieziena rādiuss	41 mm
Grozāms savienojums	82 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	67 mm
Plāksnes platums	48 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	55 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	30 mm
Plāksnes atveres diametrs	6 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

COMPACTA

1430PVH050P60-67X48

EAN 3700001796731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

