

PURETECH

PVR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,47 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Rollager
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	37 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	44 mm
Breedte wielkern	37 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

PURETECH

PVR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265

Bestelnummer 00030955
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

