产品信息

ALPHA

3478PVO200P63

EAN 4031582306767



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	205 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	410 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	240 mm
总宽度	115 mm
总重量	2.22 kg

支架

外壳材料	钢板，重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	石墨黑 （RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 （A）	80 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	140 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度（最小）	75 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478PVO200P63

EAN 4031582306767

订单号 00028239

产品图纸





© Copyright 2026 TENTE International GmbH