PRODUCTINFORMATIE

# MAXTECH

## PNP 175x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602




Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●○ |
| Slijtage | ●●●○○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Maxtech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 75 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 150 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totaal gewicht | 0,3 kg |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | zacht |
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Geschuimd |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Wielkleur | Zwart |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 175 mm |
| Breedte Loopvlak | 30 mm |
| Diameter Asgat | 8 mm |
| Naaflengte | 44 mm |
| Breedte wielkern | 30 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 70 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## PNP 175x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Bestelnummer 00005566

**Producttekeningen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH