

SUPRATECH

PJO050X18-Ø8

EAN 4031582428353



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Supratech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	35 kg
Portata statica	70 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,021 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	18 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	21 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO050X18-Ø8

EAN 4031582428353



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

