

MAXTECH EVO

PBO150X38-Ø12 HL34 TFR

EAN 4031582400366



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Polyuréthane, biosourcé, injecté
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	38 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	34 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech evo
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	35 kg
Capacité de charge statique	70 kg
Poids	0,33 kg

MAXTECH EVO

PBO150X38-Ø12 HL34 TFR

EAN 4031582400366



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

