

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Numero d'ordine 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Lumina

Tipo Ruota girevole

Intervallo di temperatura (minimo) -10 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 40 °C

Altezza totale 59 mm

Larghezza complessiva 55 mm

Peso complessivo 0,128 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	8 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Zama / Alluminio
Forma della forcella	Supporto gemellato, chiuso
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	51 mm
Ingombro di piroettamento	102 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno	11 mm

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310
Numero d'ordine 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

