

NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Numero d'ordine 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Acciaio, ferro
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	85 mm
Larghezza battistrada	115 mm
Asse diametro del foro	30 mm
Lunghezza mozzo	115 mm
Larghezza corpo	115 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D
Tipo di cuscinetto	6006

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	850 kg
Portata a 6 km/h	680 kg
Portata statica	1700 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	1,524 kg

NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Numero d'ordine 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

