ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ALPHA

3478UFX160P63

EAN 4031582399332



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●○
Шум движения	●●●●●
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	300 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	200 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	200 mm
Общая ширина	115 mm
Общий вес	1,79 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Пассивированный голубым

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	46 mm
Ширина тела	46 mm
Твердость Протектор (A)	63 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	115 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3478UFX160P63

EAN 4031582399332

Номер заказа 00000802

Чертежи изделия





