PRODUKTINFORMATION

ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha stainless
Type	Fast Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	280 °C
Byggehøjde	108 mm
Samlet bredde	85 mm
Samlet vægt	0,46 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred
Farve	Rustfri stål

HJUL

Fælgmateriale	Termosæt af Plastic, varmebestandigt
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Tør lejebøsning
Aksel	Skruet med møtrik
Hjulbane-farve	Sort
Hjul farve	Sort
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Fælgbredde	35 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	90 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	100 mm
Pladebredde	85 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478BOG080P62

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH