

## STYLEA

5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582311075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Název produktu              | Stylea                                     |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení |
| Nosnost 3 km/h              | 50 kg                                      |
| Elektrické vodivé           | Ne                                         |
| Nerezové                    | Ne                                         |
| Statická Nosnost            | 100 kg                                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                                      |
| Celková výška               | 77 mm                                      |
| Stavební výška              | 54 mm                                      |
| Celková hmotnost            | 0,16 kg                                    |

## UCHYCENÍ

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid                  |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo        |
| Otočné ložisko   | Přírubový čep, otočný     |
| Barva vidlice    | Grafitově černá (RAL9011) |
| Vyosení          | 30 mm                     |
| Poloměr otáčení  | 20 mm                     |
| Průměr otáčení   | 124 mm                    |

## KOLO

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiál středu         | Polyamid                      |
| Materiál běhounu        | Identické s tělem Kolo        |
| Ložisko                 | Ložisko s distanční trubičkou |
| Osa kola                | Ozubené                       |
| Barva Běhounu           | Grafitově černá (RAL9011)     |
| Barva Kola              | Grafitově černá (RAL9011)     |
| Ochranná krytka         | Bez pouzdra                   |
| Průměr                  | 75 mm                         |
| Šířka Běhoun            | 8 mm                          |
| Průměr otvoru pro šroub | 0 mm                          |
| Délka náboje            | 0 mm                          |
| Šířka středu kola       | 8 mm                          |
| Tvrdost Běhoun (D)      | 65 Shore D                    |

## MONTÁŽ

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Typ uchycení         | Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem |
| Průměr Přírubový čep | 11 mm                                       |
| Délka Přírubový čep  | 20 mm                                       |

# STYLEA

5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582311075

Objednací číslo 00071010

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

