

LUMINA

A523Y0I050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BàSIQUES

Nom del producte	Lumina
Tipus de carcassa	Rueda giratoria con Freno intermitente
Conducció elèctrica	✓
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	61 mm
Àmplia general	55 mm
Pes total	0,093 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	8 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SUPORT

Material	Polipropilè
Forquilla Forma	Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Scio de giro	51 mm
Sterferencia de giro	102 mm
Dome Dictel	45 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia	11 mm

LUMINA

A523YOI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

