PRODUCTINFORMATIE

NOVATECH

RK.ETP082x62-Ø47x13

EAN 4031582330397

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak	Polypropyleen, zacht
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	62 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Diameter Kogellager	47 mm
Breedte Kogellager	13 mm

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	600 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x62-Ø47x13

EAN 4031582330397

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen





