

# AGILA LIGHT

1477PAO075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492

Numărul de comandă 00900450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila light
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	60 kg
Capacitate de încărcare statică	120 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	100 mm
Lățime totală	44 mm
Greutate totală	0,246 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment simplu
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	25 mm
Lățimea corpului	25 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	91 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	40 Malul D

## FURCA

Material	Tablă de oțel, ușoară
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	25 mm
Raza de pivotare	78 mm
Interferență pivotantă	156 mm
Diametru cupolă	41 mm

## RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	11 mm

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# AGILA LIGHT

1477PAO075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492

Numărul de comandă 00900450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

