

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Номер замовлення 00801591

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Omikron twin
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	схожий EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	7200 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	5000 kg
Електропровідність	Ni
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	10800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	510 mm
Загальна ширина	285 mm
Загальна вага	91,11 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	М'який Роликовий підшипник з глибокою крупною
Колір	Прозоре Покриття
Офсет (Зсув)	105 mm
Радіус повороту	317,5 mm
Поворотне з'єднання	635 mm
Lubrication nipple	1
Діаметр ковпачка	250,5 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різби	3 різбовим поручителем
Діаметр	400 mm
Протектор	80 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	270 mm
Ширина тарілки	250 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	210 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	210 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	230 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	230 mm
Діаметр отвору планшета	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Номер замовлення 00801591

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

