

STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Objednávací číslo 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	76 mm
Stavební výška	64 mm
Celková hmotnost	0,122 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	10 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCNÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchyčení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Bílý hliník (RAL9006)
Poloměr otáčení	60 mm
Průměr otáčení	120 mm
Poloměr otáčení	22 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení	10 mm

STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993
Objednáací číslo 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

