

PURETECH AIR

DQP260x85-Ø20 HL74 6PR

EAN 4031582428858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech air
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	300 kg
Pes total	1,57 kg

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	pneumàtic pneumàtic, perfil de bloc
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	260 mm
Banda de rodadura ample	85 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	74 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

DQP260x85-Ø20 HL74 6PR

EAN 4031582428858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

