

COMPACTA

2198PII036P40-42

EAN 4031582332568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	30 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	60 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	50 °C
Totale hoogte	48 mm
Totaal gewicht	0,06 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Vierkant
Zwenk radius	32 mm

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	38 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	75 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	55 mm
Breedte plaat	25 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	45 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	45 mm
Diameter plaatgat	6 mm

COMPACTA

2198PII036P40-42

EAN 4031582332568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

