

## LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000

EAN 4031582368758



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Levina                         |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení     |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                         |
| Elektrické vodivé           | Ne                             |
| Nerezové                    | Ne                             |
| Statická Nosnost            | 200 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                          |
| Celková výška               | 161 mm                         |
| Stavební výška              | 59 mm                          |
| Celková hmotnost            | 0,58 kg                        |

## UCHYCENÍ

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid                |
| Tvar Vidlice     | Úzké                    |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody       |
| Barva vidlice    | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Vyosení          | 38 mm                   |
| Poloměr otáčení  | 59 mm                   |
| Průměr otáčení   | 201 mm                  |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen              |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž      |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola         | Stříbrně šedá (RAL7001)  |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                    |
| Šířka středu kola  | 32 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A                |

## MONTÁŽ

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Typ uchycení           | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 11 mm         |



Ocenění  
za  
univerzální  
Design



Návrhář  
klub  
Deutscher

# LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000


EAN 4031582368758

Objednáací číslo 00037406

Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Ocenění  
za  
univerzální  
Design



Návrhář  
klub  
Deutscher