

# GALEA

5071PJP125P30-12

EAN 4031582378955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Galea                                 |
| Tipo                                | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi       |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                                |
| Portata statica                     | 200 kg                                |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                                |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                                 |
| Altezza totale                      | 162 mm                                |
| Larghezza complessiva               | 66 mm                                 |
| Peso complessivo                    | 0,558 kg                              |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 125 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 30 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                       |

## SUPPORTO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materiale                 | Poilammide           |
| Forma della forcella      | Chiuso               |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere |
| Disassamento              | 40 mm                |
| Raggio di piroettamento   | 129 mm               |
| Ingombro di piroettamento | 258 mm               |
| Diametro cuffia superiore | 59 mm                |

## FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 12 mm         |

# GALEA

5071PJP125P30-12

EAN 4031582378955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

