INFORMACIJE O PROIZVODU

# ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●○○○ |
| Buka u pokretu | ●●●●● |
| Ishrana | ●●●●● |
| otpornost na rdju | ●●●●● |

## OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Zeta stainless |
| Tip | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12533 - Tockovi za teske terete |
| Nosivost na 4 km/h | 300 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 240 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | yes |
| Statički Nosivost | 600 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C |
| Sveukupna visina | 200 mm |
| Ukupna širina | 117 mm |
| Ukupna težina | 2.08 kg |

## KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | nerdjajuci čelik, težak |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano |
| Boja | nerdjajuci čelik |

## TOCAK

| | |
|---|---|
| Tread hardness | mekan |
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj, zapecaceno |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Siva/ne-označavanje |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 160 mm |
| Širina omotac | 46 mm |
| Širina tela | 46 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 64 Šešelj A |

## PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 137 mm |
| Širina ploče | 117 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 74 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 74 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA STAINLESS


8678UFX160P63

EAN 4031582313956

Broj porudžbine 00829522

**Crteži proizvoda**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH