

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

Pasūtījuma numurs 00036676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|-------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīg | ● ● ● ● ● |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Agila stainless |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Krāvnese pie 3 km/h | 40 kg |
| Nerūsējošais | ✓ |
| Statiskā krāvnese | 80 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 69 mm |
| Kopējais platums | 43 mm |
| Kopējais svars | 0,2 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 50 mm |
| Protektora platums | 19 mm |
| Korpusa platums | 19 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds, vidējs |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Nerūsējošais tērauds |
| Ofsets | 24 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 70 mm |
| Grozāms savienojums | 140 mm |
| | poliamīds |
| Kupola diametrs | 41 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne |
| Plāksnes garums | 60 mm |
| Plāksnes platums | 60 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 38 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 48 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 38 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 48 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 6,3 mm |

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

Pasūtījuma numurs 00036676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

