INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# INTEGRAL TWIN

## 2944UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302554



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●●● |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●●○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Integral twin |
| Tipus | Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 125 kg |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 125 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 375 kg |
| Temperatura (mínim) | -25 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 150 mm |
| Àmplia general | 63 mm |
| Pes total | 1,16 kg |
| Certificació | Assaig i seguiment de TÜV Süd |

### SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Suport Twin Roda |
| Scamiento giratorio | Rodament de boles de precisió |
| Color | El blanc gris (RAL9002) |
| Desplaçament | 37,5 mm |
| Scio de giro | 103 mm |
| Sterferencia de giro | 206 mm |
| Dome Dictel | 61,5 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Roda de color | El blanc gris (RAL9002) |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 12 mm |
| Corporació ample | 12 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

### FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta |
| Pern Diamant | 32 mm |
| Pern Longitud | 51 mm |
| Posició Pern | 7 mm |
| Pern muntant la quantitat de forats | 4 |

Premi Alemany de Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL TWIN

2944UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302554

Número de comanda 00032916

**Plànols del producte**




Premi Alemany de Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH